



KONICA MINOLTA

## News Release

# 企業内印刷とオフィス業務の1台2役 A3カラー複合機「bizhub C751i Premium」発売 ～業務効率化と環境性能で働く人々をサポート～

2024年5月31日

コニカミノルタ株式会社（本社：東京都千代田区、社長：大幸 利充、以下 コニカミノルタ）は、企業内印刷向けのA3カラー複合機「bizhub(ビズハブ) C751i Premium」を2024年6月7日に発売する予定です。

コニカミノルタは、事業を通じて「働きがい向上および企業活性化」「気候変動への対応」「有限な資源の有効利用」などの5つのマテリアリティ(重要課題)に取り組んでいます。

「bizhub C751i Premium」は、オフィス業務だけでなく、マニュアル、チラシ、名刺などの企業内印刷ならではの用途にも対応する1台2役の機能が充実した複合機です。教育・小売・建設・医療業界などにおける企業内印刷のニーズに応え、そこで働く人々をサポートします。また、環境に対しても、生産に必要な部品調達過程から顧客先での使用、その後の回収やリサイクルにいたるまで負荷を低減した製品です。




### 【 bizhub C751i Premiumが提供する価値 】

#### 1. 企業内印刷とオフィス業務のニーズを1台で対応

「bizhub C751i Premium」は、印刷業界で広く使用されているFieryイメージコントローラーを標準装備しており、本格的なグラフィックユースが必要としている色再現性とジョブマネージメントを可能にします。細かい文字なども鮮明に印刷でき、教材・チラシ・DM・ポスター・販促物などにも十分な印刷品質を保つことができます。

また、複合機本体のシステム制御系にSoC (System-On-a-Chip) を採用することで、イメージデータの圧縮、展開、入出力処理能力を向上させており、ジョブの高速処理を実現しました。

さらに、多彩なフィニッシャーオプションを装備することで、社内で加工が必要な案内状の作成などに便利な3枚重ねの三つ折り機能、さまざまなパターンのステープルやパンチ機能、中とじ製本などを実現し、プリントから最終加工まで一貫して行うことができます。



#### 2. 紙種センサーと幅広い用紙への対応で印刷業務を効率化

独自の検知技術と新規光源の導入により開発された「紙種センサー(IM-103)」を標準搭載しています。用紙の種類を判別し、最適な用紙設定を自動で選択します。普通紙よりも薄い紙や、封筒やハガキといった厚めの紙でも、ジャムの発生を低減させ、ユーザーによる選択間違いなどを

抑止することとプリント画質を最適化します。また、坪量105 g/m<sup>2</sup>までの厚紙については、普通紙と同等の1分間に75枚の印刷速度を実現しています。

用紙サイズはSRA3（320×450mm）に対応し、A3サイズの全面プリントが可能な307.1×437.1mmの印字領域を確保しているため、A4冊子の見開き面の確認なども原寸大で行うことができます。さらに、封筒やハガキの宛名印刷で、手差しだけではなく本体のトレイ1にも封筒で最大70枚、ハガキで最大200枚までセットできるため、用紙交換に必要な作業時間を削減できます。

### 3. 製品ライフサイクルでの温室効果ガス排出量を8%以上削減

「bizhub C751i Premium」では、起動時にかかる時間やファーストコピータイムの短縮、また、より低温で融けるトナーや、新開発の定着ユニットと高効率電源ユニットの採用により、省エネ性能を高めています。A4用紙1枚当たりの印刷時消費電力は、4年前に比べて17%削減されています。これらを含む、ライフサイクル全体におよぶ環境負荷の低減策により、製品ライフサイクルでの温室効果ガス排出量は、従来機よりも8%以上削減されています。

コニカミノルタは、使用済みペットボトルとポリカーボネート製ガロンボトルを複合機の外装材にアップグレードリサイクルするために、強度や難燃性、成形容易性を向上させる技術開発に取り組んできました。「bizhub C751i Premium」では、再生材の使用率を表面積比で約88%まで高めました。また、ポリエチレン製ミルクボトルを複合機用のトナーボトルにリサイクルしています。

コニカミノルタは、働く人々が、より創造的な業務に従事することで働きがいを向上させ、付加価値の高い印刷物を提供することにより、事業をさらに発展させて企業価値を高めることを支援します。

#### 【 「bizhub C751i Premium」の主な仕様 】

電源		AC100V 15A (50/60Hz)
生産性	A4普通紙・一部の厚紙 (坪量：60～105g/m <sup>2</sup> )	75ページ/分(モノクロ)、70ページ/分(カラー)
	A3普通紙・一部の厚紙 (坪量：60～105g/m <sup>2</sup> )	37ページ/分(モノクロ)、35ページ/分(カラー)
出力解像度		1,800dpi相当×600dpi
用紙対応力	対应用紙坪量	本体：52～256g/m <sup>2</sup> マルチ手差し：60～300g/m <sup>2</sup>
	サイズ	本体：SRA3、A3～A5、A6タテ、不定形用紙、郵便はがき、封筒 手差し：SRA3、A3～A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙
本体サイズ		W615×D688×H1207mm（本体+ADFまで）
本体質量		約160kg

#### 【 本体標準価格 】

5,417,000円（税別）

※各種ユニット、オプション、設置料金は、別料金となります。

**【 お客様のお問い合わせ先 】**

コニカミノルタジャパン株式会社 お客様相談室 TEL: 0120-805-039

\*製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。

---

報道関係お問い合わせ先

コニカミノルタ株式会社 広報部  
担当：好井 康祐 080-5530-0976  
北 陽子 070-3669-8853